



CREMONA ÚNICA

Funções

Cremona reversível para o acionamento do mecanismo GIESSE.

Ficha técnica online



Características Técnicas

Com a cremona Unica é possível ter a mesma estética de mecanismo em esquadrias para abertura Interna, abertura Externa, Persiana Oscilo Batente.

A cremona Unica fornecida a direita tem entre-eixos de fixação a 104 mm.

Disponível com mecanismo bidirecional, com disparo de posicionamento no cabo a 0°, 90° e 180° e na versão APEX.

A Cremona Unica Apex é aplicada nos perfis de persiana ou em abertura externa e não exige a utilização dos kits de conexão interna.

O sistema Apex, patenteado pela Giesse, aplicado de forma fácil e rápida no perfil do folha depois de ter realizado as usinagens adequadas.

A excursão possível do cursor telescóCalço de 16 mm a 35 mm.

As pinos para utilizar na transferência do movimento dos cursores da cremona para a haste dependem da geometria específica do perfil e são seleccionados entre aqueles disponíveis na Giesse.

Materiais

Cabo em alumínio moldado envernizado

Caixa em zamak moldada envernizada


Mola em aço

Parafuso em aço galvanizado


Calço em Hostaform

Rotor, cremalheira e deslizantes em zamak moldada.


cód. 01154001




cód. 01155001




cód. 01157001




cód. 01159001




cód. 01154001








cód. 01155001




cód. 01157001




cód. 01159001




cód. 01164N




cód. 01165N




cód. 01166N




cód. 01173N




cód. 01164N







cód. 01165N




cód. 01166N




cód. 01173N




Usinagem da cremoana cód. 01154001, 01155001



Usinagem da cremoana cód. 01164N, 01165N, 01166N, 01173N



Usinagem da cremoana cód. 01157001, 01159001



CREMONAS

Código	Descrição	Seção do perfil	Tipo de abertura	Funcionamento	Manipulo 0°	Manipulo 90°	Manipulo 180°	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Pecas por embalagem
01154001	CREMONA ÚNICA APEX	-	Externa - Per-siana	Bidirecional	fechado	aberto		X		X	X	10
01155001	CREMONA ÚNICA	-	Externa - Per-siana	Bidirecional	fechado	aberto				X	X	10
01157001	CREMONA ÚNICA	C001-C002-C003-C004-C-005-C006-C007-C008-C-009-C010-C012-C013-C-014-C015-C016-C017-P-001-P002-P004-P005-P-006-P007-P008-P009-P010	Interna	Bidirecional	fechado	aberto				X	X	10
01159001	CREMONA ÚNICA	C001-C002-C003-C004-C-005-C006-C007-C008-C-009-C010-C012-C013-C-014-C015-C016-C017	Abre e tomba	Monodirecional	fechado	aberto	Tombar			X	X	10
01164N	CREMONA ÚNICA MONODIRECIONAL	-	Externa - Per-siana	Monodirecional	fechado	aberto		X		X		20
01165N	CREMONA ÚNICA MONODIRECIONAL	-	Externa - Per-siana	Monodirecional	fechado	aberto		X		X		10
01166N	CREMONA ÚNICA MONODIRECIONAL	-	Externa - Per-siana	Monodirecional	fechado	aberto		X		X		10
01173N	CREMONA ÚNICA MONODIRECIONAL	-	Externa - Per-siana	Monodirecional	fechado	aberto		X		X		20