

MOVIMENTAÇÕES INTERNAS BIDIRECIONAIS



Funções

Mecanismo bidirecional, acionável através de um manípulo, para inserir no interior da tubularidade do perfil.

Ficha técnica online



Características Técnicas

As movimentações bidirecionais são ambidestras e produzidas para serem equipadas em todos os manípulos da produção GIESSE, em alumínio e latão (através do quadro de 7 mm).

O espessor, quando fornecido, deve ser colocado no interior da tubularidade do perfil, entre a movimentação e o manípulo, para permitir um perfeito alinhamento das peças.

Conectada à HASTE, permite o fechamento/abertura de esquadrias de abertura interna, báculo ou sobressalência.

Materiais

Caixa, tampa e cremalheira em zamak moldada

Engrenagem principal e secundária em zamak moldado




calços em poliamida preta

Parafusos em aço inox

Tipo A

Tipo A: dimensões




Tipo A: usinagens



Tipo B

Tipo B: dimensões

Tipo B: usinagens





# MOVIMENTAÇÕES INTERNAS

Tipo C

Tipo C: dimensões



Tipo C: usinagens



Tipo D


Tipo D: dimensões

Tipo D: usinagens



Tipo E

Montagem com movimento 0102001



Código	Descrição	Tipo	Abertura	Seção do perfil	pinos/parafusos	Acabamento	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Peças por embalagem
00948	MOVIMENTAÇÃO INTERNA BIDI-RECCIONAL	D	Abertura interna	C001-C002-C-003-C004-C005-C-006-C012-C013-C-014-C015-C-016-C017	3,9x19	GS Silver Plus	X				10
0102001	MOVIMENTAÇÃO INTERNA BIDI-RECCIONAL	A	Abertura interna	C001-C002-C-003-C004-C005-C-006-C009-C010-C-012-C013-C014-C-015-C016-C017-P-001-P002-P004-P-005-P006-P007-P-008-P009-P010	-	GS Silver Plus	X				5
0102101	MOVIMENTAÇÃO INTERNA BIDI-RECCIONAL	B	Abertura interna	C011	M5x60	GS Silver Plus	X				5
0102301	MOVIMENTAÇÃO INTERNA BIDI-RECCIONAL	B	Abertura interna	*	M5x35	GS Silver Plus	X				5
01025K	MOVIMENTAÇÃO INTERNA BIDI-RECCIONAL	C	Báscula, sobres-salente	*	-	GS Silver Plus	X				5
01026K	MOVIMENTAÇÃO INTERNA BIDI-RECCIONAL	C	Báscula, sobres-salente	*	-	GS Silver Plus	X				5
01190	KIT ADAPTADOR R40 PARA MOVI-MENTO INTERNO BIDIRECCIONAL	E	Abertura interna	C007	-	GS Silver Plus	X				10

\* Para a exata correspondência de série/código, consulte o catálogo online.