

НОЖНИЦЫ FUTURA 3D 130

Описание


Позволяют выполнять откидное и поворотное открытие створки. Выпускаются в трех вариантах (стандартный, с микропроветриванием и logic).

Материалы

Корпус, крепежный блок и ползун из сплава ЦАМ с покрытием GS Silver Plus (коррозионная стойкость до 500 ч)

Рычаг, соединительная скоба, винты из нержавеющей стали.


Позиционирующая планка из полиамида.




Онлайновая техническая спецификация




04202




04203




04222




04284




04285




04344




04345



04353



Открытие створки



Артикул	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Для створок шириной (мм)	Применение	A (мм)	Поверхность - не окрашенная	Поверхность - Анодированная	Поверхность - Окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
04202	НОЖНИЦЫ, Т1 П/О FUTURA LOGICA 130	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 390 ÷ 700	Logica	120					10
04203	НОЖНИЦЫ, Т2 П/О FUTURA LOGICA 130	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	L 701 ÷ 1800	Logica	175					10
04222	НОЖНИЦЫ, Т2 П/О FUTURA LOGICA 130	смотри технические листы	L 701 ÷ 1800	Logica	160					10
04284	НОЖНИЦЫ Т1 130 П/О с ФУНКЦИЕЙ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ	C001-C002-C003-C015-C016-C017	L 410 ÷ 700	Микро	120					10
04285	НОЖНИЦЫ Т2 130 П/О ФУНКЦИЕЙ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ	C001-C002-C003-C015-C016-C017	L 701 ÷ 1800	Микро	175					10
04344	НОЖНИЦЫ Т1 130 П/О LOGIC С ФУНКЦИЕЙ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ	C001-C002-C003-C015-C016-C017	L 410 ÷ 700	Logica Micro	120					10
04345	НОЖНИЦЫ Т2 130 П/О LOGIC С ФУНКЦИЕЙ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ	C001-C002-C003-C015-C016-C017	L 701 ÷ 1800	Logica Micro	175					10
04353	НОЖНИЦЫ, Т0 П/О FUTURA 130	C001-C002-C016-C017	L 350 ÷ 410	-	120					10